

... weil ein guter Tag nachts beginnt.



S6 Kaltschaum-Matratze




- Anpassungsfähiger Kaltschaumkern mit ausgeprägten Körperkomfortzonen für hohen Liegekomfort
- Druckentlastende Lagerung der Wirbelsäule durch aufwändige Schnitt-Technik in Zylinder-Struktur für erholsamen Schlaf
- Temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend
- Pflegeleicht durch abnehmbare, waschbare oder reinigungsfähige Bezüge
- Made in Germany

S6

S 6 Kaltschaum-Matratze

Rundumbezug



Borderbezug



Der S 6 Kern aus HR-Kaltschaum ist mit seinem anspruchsvollen Oberflächen-schnitt mit längs- und querverlaufender Profilierung sehr anpassungsfähig und äußerst komfortabel. Die eingebauten Körperfunktionszonen bieten softige und gleichzeitig feste Unterstützung.



Selecta Bezüge besitzen eine **softe Oberfläche und sind besonders strapazierfähig.** Sie bieten einen optimalen **Feuchtigkeitsausgleich.**

Waschbezug

- Rundumverarbeitung S 860
- Borderverarbeitung S 861
- Strapazierfähiger Doppeljersey, 59% Polyester, 41% Viskose
- Verstept mit ca. 400 g/m² Klimafunktionsfaser
- Umlaufender Reißverschluss
- Getrennt abnehmbarer Bezug
- Waschbar bis 60 °C

Wollbezug

- Rundumverarbeitung S 160
- Borderverarbeitung S 161
- Strapazierfähiger Doppeljersey, 59% Polyester, 41% Viskose
- Verstept mit ca. 500 g/m² Schafschurwolle und ca. 200 g/m² Klimafunktionsfaser
- Umlaufender Reißverschluss
- Getrennt abnehmbarer Bezug
- Reinigungsfähig



Kern

- Hochelastischer Kern aus hochwertigem HR-Kaltschaum mit einem Raumgewicht von 55 kg/m³
- Einteilung in 7 körpergerechte Funktionszonen
- Ausgeprägte Schulterkomfortzone in körpergerechtem Zylinderschnitt sowie integrierte Lendenwirbel-Unterstützung und eingebaute Fersenzone
- Längs- und querlaufende Lüftungskanäle für sehr gute Belüftung
- Kernhöhe ca. 16 cm
- Höhe mit Bezug ca. 19 cm
- Festigkeiten: soft, medium, fest

Festigkeitsempfehlung

Körpergewicht kg	Körpergröße cm				
	unter 160	160-170	170-180	180-190	über 190
unter 50	soft	soft	soft	soft	soft
50-60	soft	soft	soft	soft	soft
60-70	medium	medium	medium	soft	soft
70-80	fest	medium	medium	medium	medium
80-90	fest	fest	fest	medium	medium
über 90	fest	fest	fest	fest	fest



Körpergerechter Zylinderschnitt
im Schulterbereich (die Zylinder variieren im Durchmesser) lässt die Schulter weich und tief einsinken.