

... weil ein guter Tag nachts beginnt.



## S6 Kaltschaum-Matratze



- Anpassungsfähiger Kaltschaumkern mit ausgeprägten Körper komfortzonen für hohen Liege komfort
- Druckentlastende Lagerung der Wirbelsäule durch aufwändige Schnitt-Technik in Zylinder-Struktur für erholsamen Schlaf
- Temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend
- Pflegeleicht durch abnehmbare, waschbare oder reinigungsfähige Bezüge
- Made in Germany

# S6

## S 6 Kaltschaum-Matratze

Rundumbezug



Borderbezug



Der S 6 Kern aus HR-Kaltschaum ist mit seinem anspruchsvollen Oberflächen - schnitt mit längs- und querverlaufender Profilierung sehr anpassungsfähig und äußerst komfortabel. Die eingebauten Körperfunktionszonen bieten softige und gleichzeitig feste Unterstützung.



Selecta Bezüge besitzen eine softe Oberfläche und sind besonders strapazierfähig. Sie bieten einen optimalen Feuchtigkeitsausgleich.

### Waschbezug

- Rundumverarbeitung S 860  
Borderverarbeitung S 861
- Strapazierfähiger Doppeljersey, 59% Polyester, 41% Viskose
  - Verstept mit ca. 400 g/m<sup>2</sup> Klimafunktionsfaser
  - Umlaufender Reißverschluss
  - Getrennt abnehmbarer Bezug
  - Waschbar bis 60 °C

### Wollbezug

- Rundumverarbeitung S 160  
Borderverarbeitung S 161
- Strapazierfähiger Doppeljersey, 59% Polyester, 41% Viskose
  - Verstept mit ca. 500 g/m<sup>2</sup> Schafschurwolle und ca. 200 g/m<sup>2</sup> Klimafunktionsfaser
  - Umlaufender Reißverschluss
  - Getrennt abnehmbarer Bezug
  - Reinigungsfähig



### Kern

- Hochelastischer Kern aus hochwertigem HR-Kaltschaum mit einem Raumgewicht von 55 kg/m<sup>3</sup>
- Einteilung in 7 körpergerechte Funktionszonen
- Ausgeprägte Schulterkomfortzone in körpergerechtem Zylinderschnitt sowie integrierte Lendenwirbel-Unterstützung und eingebaute Fersenzone
- Längs- und querlaufende Lüftungskanäle für sehr gute Belüftung
- Kernhöhe ca. 16 cm  
Höhe mit Bezug ca. 19 cm
- Festigkeiten: soft, medium, fest

### Festigkeitsempfehlung

Körpergewicht kg	Körpergröße cm				
	unter 160	160-170	170-180	180-190	über 190
unter 50	soft	soft	soft	soft	soft
50-60	soft	soft	soft	soft	soft
60-70	medium	medium	medium	soft	soft
70-80	fest	medium	medium	medium	medium
80-90	fest	fest	fest	medium	medium
über 90	fest	fest	fest	fest	fest



*Körpergerechter Zylinderschnitt im Schulterbereich (die Zylinder variieren im Durchmesser) lässt die Schulter weich und tief einsinken.*